



Abrazadera para fijar Reactor Enchaquetado

Abrazadera para fijar Reactor Enchaquetado: 1 a Rack con doble barra para que no permita del giro del reactor

Abrazadera para fijar Reactor Enchaquetado: 1 a Rack con doble barra para que no permita del giro del reactor

Modelo	Reactor	Vol.	Barra largo
205A-1	1000 ml	140 mm	250
205A-2	2000 ml	160 mm	250
205A-3	3000 ml	160 mm	250
205A-4	4000 ml	160 mm	250
205A-5	5000 ml	200 mm	250