



Punto de fusion.

Con su control proporcional se puede ajustar la velocidad de ascenso de la temperatura y con su lámpara y lente de aumento puede visualizar perfectamente su muestra a través de una cúpula* de vidrio borosilicato de alta temperatura y ayuda a mantener estabilidad en la temperatura, presentando muestras más precisas y repetitivas.

El equipo se suministra con sensor que mide de 20° a 300°C con precisión.

Características

- Control de temperatura
- Resistencia de 100 watts
- Plato caliente de aluminio
- Botón de encendido
- Botón de luz
- Lámpara
- Lente de aumento
- Mueble de acero con recubrimiento epoxipoliéster
- Cable de alimentación

Datos técnicos	
Modelo	PF-300
Temperatura	Ambienta a 300°C
Volts	127 VCA
Frecuencia	60 Hz
Sensor de temperatura	Termómetro de mercurio

NOTA: La cupula de vidrio, se vende por separado.