



DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Campana de humos

Esta campana se utiliza para trabajar con productos volátiles o agresivos para no contaminar su laboratorio. Es fabricada en el exterior con lamina de acero fosfatizado con recubrimiento epoxipoliester de alta resistencia y el interior es de acero inoxidable.

La ventana de cortina con su sistema de contrapeso ayuda al desplazamiento haciéndolo suave y ligero, para su seguridad cuenta con una protección plástica que hace inastillable el vidrio.

Su extractor de alta eficiencia, por su bajo ruido y recubrimiento epoxico es ideal para el trabajo de laboratorio. La iluminación se logra con una lámpara con protección para evitar accidentes. El interior cuenta con dos contactos de 127 volts para su comodidad.

La extracción se logra efectiva por su doble pared que evita la canalización del flujo. El extractor va separado para colocarlo en el exterior de su laboratorio para evitar el ruido en el area de trabajo.

La campana se puede suministrar en todos los modelos sin base gabinete si usted ya cuenta con base o mesa. Se muestran cuatro formas de base que se puede adaptar a la campana en las diferentes medidas, para solicitarla marque el modelo y agregue la letra que corresponda a la de su preferencia:

- A. Base gabinete con puertas, entrepaños, cubierta de acero inoxidable, tarja y llave con cuello de ganso.
- B. Base gabinete con espacio para montar baño recirculador, con puerta y entrepaños según sea el modelo. (No incluye baño recirculador)
- C. Gabinete con cubierta de acero inoxidable que se puede colocar a diferentes niveles, muy útil para colocar destiladores largos o algún equipo de gran tamaño. Cuenta con dos contactos en cada lado a 127 volts aterrizados.
- D. Mesa reforzada con cubierta de acero inoxidable recomendable para las campanas pequeñas. (No incluye baño recirculador).

PARA UNA IMAGEN DETALLADA DE LOS MODELOS A, B, C, y D, HAGA CLICK EN EL BOTÓN QUE DICE "GALERÍA", EN LA PARTE DERECHA DE LA IMAGEN.

Opcionales:

- Todas las campanas se les puede agregar rack de acero inoxidable según modelo o su requerimiento
- Contactos extra
- Llaves para aire, gas y vacío
- Tarja y llave de cuello de ganso (Modelo A ya incluido, los otros modelos no)
- Interior acero inoxidable con recubrimiento epoxipoliester, resistente a ácidos.

Datos técnicos de Campana de humos

Modelo	CH-76	CH-90	CH-120	CH-150	CH-180
Dim. int. motor integrado cm.	66 X 60 X 80	80 X 60 X 80	110 X 60 X 80	140 X 60 X 80	170 X 60 X 80
Dim. int. motor externo cm.	66 X 60 X 110	80 X 60 X 110	110 X 60 X 110	140 X 60 X 110	170 X 60 X 110
Dim. int. sin base cm.	76 X 76 X 122	90 X 76 X 122	120 X 76 X 122	150 X 76 X 122	180 X 76 X 122
Dim. int. con base cm.	76 X 76 X 212	90 X 76 X 212	120 X 76 X 212	150 X 76 X 212	180 X 76 X 212
Volts	127 VCA				
HP	$\frac{1}{4}$; HP	$\frac{1}{4}$; HP	$\frac{1}{2}$; HP	$\frac{1}{2}$; HP	$\frac{3}{4}$; HP