



Manta abatible para reactor cilíndrico con llave inferior

La fijación de esta manta se logra con dos barras ya incluidas para fijar en rack.

Control de temperatura digital

Para controlar mantas de todas las capacidades con una resolución de $\pm 0.1^\circ\text{C}$ y soporta cargas hasta 3000 watts.

Manta abatible para reactor cilíndrico con llave inferior

Modelo	Capacidad en ml	Watts	Volts
301CA-1	500	144	127
301CA-2	1000	240	127
301CA-3	2000	360	127
301CA-4	3000	480	127
301CA-5	5000	600	127